

**Sorvauskääntöterä WN.G 080404, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252112 PR115S
GTIN	4960664035977
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Laji	PR115S
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm
Pääkäyttöalue	S
lastunmurtaja	MU
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	25 - 70 m/min
Syöttö $f$	0,09 - 0,3 mm/kierr,

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä