

Garant**Sorvauskääntöterä CNMM 120412, karkeaan lastuamiseen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250453 HB7020-2
GTIN	4069515016544
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Laji	HB7020-2
lastunmurtaja	SR
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Lastuamissyvyys a_p	2 - 10 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 120412
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,2 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä