

Garant**Sorvauskääntöterä CC.T 120408, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260160 HB7035-2
GTIN	4069515020107
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Toleranssi	M
lastunmurtaja	SM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Laji	HB7035-2
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 290 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä