

Garant**Sorvauskääntöterä CCMT 120408, keskikarkeaan työstöön, Wiper****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260161 HB7020-2
GTIN	4069515020121
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	WSM
Laji	HB7020-2
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 410 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,

viimeistely-/rouhinta-järjestys

Viimeistely

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä