

Garant**Sorvauskääntöterä CC.T 09T302, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260148 HB7035-2
GTIN	4069515019804
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 290 m/min
Laji	HB7035-2
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	P
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	SM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä