

Garant**Sorvauskääntöterä SC.T 09T304, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260762 HB7035-2
GTIN	4069515021050
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304
Lastuava aine	KM
Laji	HB7035-2
Syöttö f	0,08 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 290 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	SM
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M

viimeistely-/rouhinta-järjestys

Viimeistely

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä