

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 40/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250627 40/15
GTIN	4045197650658
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Aluslevy	259031 28
Jousisokka-srj.	259047 2
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Terän koko	15 mm
ISO-koodi pidin	A40T PDUNR/L15
Jousisarja	259044 2
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 7
Keskisiirto L <sub>3</sub>	27 mm
Kiinnitysvipu	259015 8
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	38,5 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D <sub>5</sub>	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Jousisarja 10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Kiinnitysvipu Tyyppi 8	259015 8
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 7	259018 7
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Aluslevy Tyyppi 28	259031 28
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500