

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250610 20/11
GTIN	4045197650498
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisokka-srj.	259047 3
Pään pituus L ₁	28 mm
Jousisarja	259044 4
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Kiinnitysvipu	259015 7
ISO-koodi pidin	PDJNR/L 2020K11
Varren koko	20 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Aluslevy	259031 7
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja 10 osaa Tyyppi 4	259044 4
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Aluslevy Tyyppi 7	259031 7
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Kiinnitysvipu Tyyppi 7	259015 7
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500