

Garant**Sisäsorvauspidin, Vasen, Ø DS: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273811 25
GTIN	4045197500045
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

- Uritetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimien välinen liitos ja tarkka kiinnitys.
- Kiinnitysruuvien suurin kiristysmomentti on laseroitu varteen optimaalisen kiinnityksen varmistamiseksi.
- Suurin asetustarkkuus ja paras vastus aksiaalista ja säteittäistä lastuamisvoimaa vastaan.

Sopii :

Teränpidin nro 273813; 273816; 273818; 273827.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Huomautus:

Tilaa teränpitimet erikseen.

varren Ø D_s: 25 mm

Keskisiirto L₃: 15 mm

Pään pituus L₁: 38 mm

Kokonaispituus L: 213 mm

Ruuvi: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	15 mm
Pään pituus L ₁	38 mm
Ruuvi	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Kokonaispituus L	213 mm

varren Ø D _s	25 mm
Käyttötapa	Vasen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Kiinnitysruuvi	279910
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9