

Garant**Kiinnityspidin taivutettu – ulko 90°, Oikea, Varren leveys b: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273805 20
GTIN	4045197499974
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

- Uritetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimien välinen liitos ja tarkka kiinnitys.
- Kiinnitysruuvin suurin kiristysmomentti on laseroitu varteen optimaalisen kiinnityksen varmistamiseksi.
- Suurin asetustarkkuus ja paras vastus aksiaalista ja säteittäistä lastuamisvoimaa vastaan.

Sopii :

Teränpidin nro 273821; 273823; 273825; 273829.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Huomautus:

Tilaa teränpitimet erikseen.

Pään pituus L₁: 20,5 mm

Kokonaispituus L: 135 mm

L₂: 33 mm

Ruuvi: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Tekninen kuvaus

L ₂	33 mm
Ruuvi	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Pään pituus L ₁	20,5 mm
Varren leveys b	20 mm

Kokonaispituus L	135 mm
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	Kiinnityspidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
Kiinnitysruuvi	279910
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50