



Paineilmaruuvain, Tyyppi: S2443-P



Tilaustiedot

Tilausnumero	079162 S2443-P
GTIN	
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta **6,3 baaria** ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa. PRO S24 -pistooliruuvinvääntimissä on poiskytkentätoiminto, joka takaa korkean ruuvauslaadun. Nämä työkalut täyttävät teollisuuden tehoa, tarkkuutta ja vakautta koskevat vaatimukset. Ergonomisesti hyvin tasapainotetut PRO-pienruuvaimet ovat käteviä, tehokkaita ja niissä on helppo vääntömomentin säätö.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits): Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Enimmäisilmantarve	390 l/min
Toimintäääni	87 dB(A)
Paino	0,8 kg
Paineilmaliitântä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Enimmäiskierrosluku	1000 min ⁻¹

Energiansyöttö	Paineilmakäyttöinen
ruuvien enimmäis-Ø (8.8–12.9)	M5
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Vääntömomenttialue	0,8-6,5 Nm
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Pituus	232 mm
Rakenne	Pistooli
Bit-teräistukka	F 6,3
Tuotetyyppi	Ruuvain