


**Garant****Teränpidin kupera otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 200/550mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273815 200/550
GTIN	4045197584090
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Hammastetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimen välinen liitos ja tarkka kiinnitys.

**Käyttö:**

Yhdessä kiinnityspitimien nro 273800 – 273811 kanssa.

**Varaosa:**

Kiristysruuvi nro 279815 9.

**Huom:**

Ilman kiinnitysrivejä (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

**Huomautus:**

$D_1$  = pienin Ø 1. pistolle /  $D_2$  = suurin Ø 1. Pisto.

Teknologia-arvoja on alennettava 30–50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.

Pistoleveys w: 3 mm

enimmäistyöstösyvyys  $t_{max}$ : 13 mm

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	13 mm
--------------------------------	-------

vähintään 1. piston $\varnothing D_1$	200 mm
enintään 1. piston $\varnothing D_2$	550 mm
Käyttötapa	Oikea
Pistoleveys w	3 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	279910
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9