

Garant**Teränpidin kupera otsapistoon, Vasen, Ø-alue Pisto D1 / D2: 138/190mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273813 138/190
GTIN	4045197577283
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Hammastetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimen välinen liitos ja tarkka kiinnitys.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimien nro 273800 – 273811 kanssa.

Varaosa:

Kiristysruuvi nro 279815 9.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D₁ = pienin Ø 1. pistolle / D₂ = suurin Ø 1. Pisto.

Teknologia-arvoja on alennettava 30–50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.

Pistoleveys w: 2 mm

enimmäistyöstösyvyys t_{max}: 13 mm

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys t _{max}	13 mm
---------------------------------------	-------

vähintään 1. piston Ø D ₁	138 mm
enintään 1. piston Ø D ₂	190 mm
Käyttötapa	Vasen
Pistoleveys w	2 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
Kiinnitysruuvi	279910