

**Garant****WCHX 130508, Tyyppi: ALU**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268496 ALU
GTIN	4045197471000
Tuoteluokka	21K

## Kuvaus

**Sopii:**

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 26.

sopii työkalun Ø:lle  $D_c$ : 26 mm

Laji: HU70AL

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 300 - 600 m/minLastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 180 m/min

## Tekninen kuvaus

tyyppi	ALUM.
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	300 - 600 m/min
Pääkäyttöalue	N
Oheiskäyttö	K
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	180 m/min
Laji	HU70AL
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	WCHX 130508
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D <sub>c</sub>	26 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä