

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 45/S4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268702 45/S4
GTIN	4045197591906
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Terän koko	4 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 10
Keskisiirto L ₃	2,5 mm
ISO-koodi pidin	AH04X SCLDR/LS4
Sopiva kääntöterä	CDCT S4010.
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	4,57 mm
Kokonaispituus L	65 mm
Kiinnityspituus L ₂	3,58 mm
Asetuskulma κ	97 astetta
varren Ø D _s	4 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 10

269028 10

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200