

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 46/S4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268702 46/S4
GTIN	4045197591913
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	3 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 10
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	5,78 mm
ISO-koodi pidin	AH05X SCLDR/LS4
Terän koko	4 mm
Sopiva kääntöterä	CDCT S4010.
Kokonaispituus L	65 mm
Kiinnityspituus L ₂	4,6 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	5 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 10	269028 10
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200