

**Garant****MicroClamp lieriömäinen, L = 160, Tyyppi: 0,2-3****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302408 0,2-3  |
| GTIN         | 4045197556844 |
| Tuoteluokka  | 31H           |

**Kuvaus****Malli:**

- Molemmat pyörimissuunnat.
- Pyörintä  $\leq 0,005$  mm.
- Siirrettävä vääntömomentti 7 Nm.
- Sallittu kierrosluku 60 000 1/min.
- Käyttö sivulta.
- Sallittu kiristysmomentti 2 Nm.
- Kiinnitysalue 0,2 – 3,4 mm.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiristysavaimen T-vääntimellä.

Lastuamisstrategia: HSC

Varren toleranssi: h6

Varren  $\varnothing$  d: 16 mm

Kiristysalue  $\varnothing$  D<sub>1</sub>: 0,2 - 3,4 mm

Ulko- $\varnothing$  D: 19 mm

$\varnothing$  D<sub>2</sub>: 12 mm

Varakiristysavain: 627425 2

**Tekninen kuvaus**

|   |              |
|---|--------------|
| Varakiristysavain                         | 627425 2     |
| Varren $\varnothing$ d                    | 16 mm        |
| Kiristysalue $\varnothing$ D <sub>1</sub> | 0,2 - 3,4 mm |
| $\varnothing$ D <sub>2</sub>              | 12 mm        |
| Ulko- $\varnothing$ D                     | 19 mm        |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Varren toleranssi                   | h6                                 |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 18000 min <sup>-1</sup> |
| Lastuamisstrategia                  | HSC                                |
| Tuotetyyppi                         | Mikro-poraistukka                  |