

Garant

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 12/4mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	302410 12/4
GTIN	4045197435262
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

Ei sis. pituudensäätöruuvia, **lyhyt.**

Käyttö:

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

Huomautus:

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

Reiän Ø D ₁	4 mm
Ø D ₂	8 mm
Varren Ø d	12 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Tuotenimen määrite	L = 160 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale