

Garant**Master Mute sisäSORVAUSPIDIN A.. STFCL 90°, kääntöterille TC..., vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265025 12/11
GTIN	4069515024907
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

SisäSORVAUSPIDIN voidaan lyhentää L_{min} pituuteen asti. Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A12X STFCL/L11
Keskisiirto L_3	9 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 38
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Asetuskulma κ	90 astetta
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	16 mm
Kokonaispituus L	120 mm
Ulkonema L_1	72 mm
Sarja	Master Mute
L_{min}	72 mm

Kiinnityskierre	G1/8
Käyttötapa	Vasen
Varren muoto	Teräs
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/265025-12/11>