

**ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteeseen, ER 32, Nim. kiristys-Ø d: 4,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309427 4,5
GTIN	4069515025959
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

Sis. tiivisteeseen sisäjähdytystä varten (enintään 70 baaria!).
Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

Huomautus:

HOLEX® Er-kiristysholkit eivät ole yhteensopivia Centro-P- ja HiRunER-kiristysholkki-istukoiden kanssa.

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	4,5 mm
Sovitin	ER 32
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
Tyyppi	4537 E
Ulko-Ø D	32,7 mm

Kokonaispituus L	40 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki