

**Garant****GARANT Master Mute -sisäorvauspitimen varsi PSC värinä vaimentava, PSC 63, Varren Ø / hyötypituus L1: 25/180mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265064 25/180
GTIN	4069515026840
Tuoteluokka	29E

**Kuvaus****Malli:****Modulaarinen liitântä, sopii muiden valmistajien järjestelmiin (esim. Iscar).**

Varsimalli Ø 50 mm ja Ø 60 mm oikeakätisenä versiona. Vasenkätinen versio saatavana tiedustelusta.

**Sopii:**

GARANT Master Mute vaihdettavat leikkuupäät nro 265100 – 265377.

**Huomautus:**Hyötypituus pitenee kunkin vaihdettavan leikkuupään pituudella L. Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).**Tekninen kuvaus**

Varren Ø	25 mm
Ulkonema A-mitta	218 mm
Asennusruuvisarja	269026 4
Hyötypituus L <sub>1</sub>	180 mm
Sarja	Master Mute
Jäähdytyskanavien lukumäärä	3
Sovitin	PSC 63
Tärinä	vaimennettu

Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sorvauspitimen perusrunko