

**Nelikulmasorviterä, HSS Co 10, D×Pituus: 4X80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	295000 4X80
GTIN	4045197187277
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.

HSS Co 10 (10 % koboltti, 67 HRC).

Nelikulmaiset sorvinterät, DIN 4964, muoto B. Leveys: Toleranssi h12. Viistot päät.

Käyttö:

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.

Tekninen kuvaus

Nelikulmamitta D	4 mm
Pituus	80 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyppi	Sorvausterä