

**Garant**

**Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/14mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	302416 25/14
GTIN	4045197436122
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

**Ei sis. pituudensäätöruuvia, pitkä.**

**Käyttö:**

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

**Huomautus:**

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min<sup>-1</sup>.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Reiän Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Varren Ø d	25 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Tuotenimen määrite	L = 300 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale