

**Garant**

**Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 20/6mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	302410 20/6
GTIN	4045197435811
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

**Ei sis.** pituudensäätöruuvia, **lyhyt.**

**Käyttö:**

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

**Huomautus:**

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min<sup>-1</sup>.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Reiän Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Varren Ø d	20 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Tuotenimen määrite	L = 160 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale