

**Garant****Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° sis. pitkittäissäätöruuvien, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302412 25/16
GTIN	4045197436009
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

**Sis.** pitkittäissäätöruuvien, **lyhyt.**

**Käyttö:**

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

**Huomautus:**

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min<sup>-1</sup>.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Varren Ø d	25 mm
Reiän Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Tuotenimen määrite	L = 160 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale