

**Garant**

**Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/18mm**

**Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302410 32/18  |
| GTIN         | 4045197435910 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

**Ei sis.** pituudensäätöruuvia, **lyhyt.**

**Käyttö:**

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

**Huomautus:**

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min<sup>-1</sup>.

**Tekninen kuvaus**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Ø D <sub>2</sub>       | 27 mm        |
| Reiän Ø D <sub>1</sub> | 18 mm        |
| Varren Ø d             | 32 mm        |
| Kokonaispituus L       | 160 mm       |
| Tuotenimen määrite     | L = 160 mm   |
| Tuotetyyppi            | Jatkokappale |