



## Nelikulmasorviterä, HSS Co 10, D×Pituus: 10X160mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	295000 10X160
GTIN	4045197187390
Tuoteluokka	22E

### Kuvaus

**Malli:**

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.

**HSS Co 10** (10 % koboltti, 67 HRC).

**Nelikulmaiset sorvinterät, DIN 4964, muoto B. Leveys: Toleranssi h12.** Viistot päät.

**Käyttö:**

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.

### Tekninen kuvaus

Pituus	160 mm
Nelikulmamitta D	10 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyyppi	Sorvausterä