

Garant

**Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ilman pituudensäätöruuvia,
jäähdytiskanavareillä, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/12mm**

**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|--------------|
| Tilausnumero | 302414 32/12 |
| GTIN | |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

Ei pituudensäätöruuvia, **lyhyt, jäähdytiskanavareillä**(ei voida sulkea).

Käyttö:

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

Huomautus:

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|--------------|
| Reiän Ø D ₁ | 12 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Varren Ø d | 32 mm |
| Kokonaispituus L | 160 mm |
| Tuotenimen määrite | L = 160 mm |
| Jäähdytiskanavan reikä | ei lukittava |
| Tuotetyyppi | Jatkokappale |