

Garant**Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° sis. pitkittäissäätöruuvien, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302412 32/10
GTIN	4045197436016
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

Sis. pitkittäissäätöruuvien, **lyhyt.**

Käyttö:

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

Huomautus:

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d	32 mm
Ø D ₂	24 mm
Reiän Ø D ₁	10 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Tuotenimen määrite	L = 160 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale