

Garant

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/20mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	302410 32/20
GTIN	4045197435927
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

Ei sis. pituudensäätöruuvia, **lyhyt.**

Käyttö:

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

Huomautus:

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	27 mm
Reiän Ø D ₁	20 mm
Varren Ø d	32 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Tuotenimen määrite	L = 160 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale