

**Tiedonkeruulaite, Tyyppi: 174T****Tilaustiedot**

Tilausnumero	474202 174T
GTIN	4029547027765
Tuoteluokka	47B

Kuvaus**Malli:**

Kätevä tietojenkeruulaite näytöllä. Sisäinen muisti 16000 mittausarvolle. Tiedot eivät katoa edes pariston ollessa tyhjä. Mittausväli voidaan asettaa 1 minuutin ja 24 tunnin välille. Paristojen kestoikä >1 vuosi (mittausväli 15 min., 25 °C). Aikaa säästävä ja intuitiivinen tietojen lukeminen USB-C:n kautta. Ammattimainen ohjelmisto, jossa on Excel-vientitoiminto loggerin ohjelmointia ja tietojen analysointia varten sekä kirjaus PDF-muodossa.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana seinäkiinnike, 2 paristoa nro 081560 koko CR2032, USB-C 2.0 -tiedonsiirtokaapeli ja kalibroitiraportti.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	I9
Leveys	38 mm

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Korkeus	18,5 mm
Mittausalue - lämpötila	-30 - 70 °C
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Pituus	60 mm
Tarkkuus lämpötila	±0,5 °C
IP-suojaluokka	IP 65
Liitäntä	USB-rajapinta
Laitemuisti	16000 mittausarvoa
Tuotetyyppi	Tiedonkeruulaite

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/474202-174T>