



## Tiedonkeruulaite, Tyyppi: 174H



### Tilaustiedot

Tilausnumero	474202 174H
GTIN	4029547027772
Tuoteluokka	47B

### Kuvaus

#### Malli:

Kätevä tietojenkeruulaite näytöllä. Sisäinen muisti 16000 mittausarvolle. Tiedot eivät katoa edes pariston ollessa tyhjä. Mittausväli voidaan asettaa 1 minuutin ja 24 tunnin välille. Paristojen kestoikä >1 vuosi (mittausväli 15 min., 25 °C). Aikaa säästävä ja intuitiivinen tietojen lukeminen USB-C:n kautta. Ammattimainen ohjelmisto, jossa on Excel-vientitoiminto loggerin ohjelmointia ja tietojen analysointia varten sekä kirjaus PDF-muodossa. Myös suhteellisen kosteuden mittaus ja tallennus.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana seinäkiinnike, 2 paristoa nro 081560 koko CR2032, USB-C 2.0 -tiedonsiirtokaapeli ja kalibroitiraportti.

### Tekninen kuvaus

Tarkkuus lämpötila	±0,5 °C
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Korkeus	18,5 mm
Leveys	38 mm

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittausalue - lämpötila	-20 - 70 °C
Pituus	60 mm
Kalibrointi	I6
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Mittausalue, suhteellinen kosteus	0 - 100 %
Virheraja, suhteellinen kosteus	±3 %
Liitäntä	USB-rajapinta
Laitemuisti	16000 mittausarvoa
Tuotetyyppi	Tiedonkeruulaite

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/474202-174H>