



Tiedonkeruulaite Bluetooth® wireless -teknologia, Tyyppi: 174H



Tilaustiedot

Tilausnumero	474203 174H
GTIN	4029547027796
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:

Kätevä tietojenkeruulaite näytöllä. Sisäinen muisti 16000 mittausarvolle. Tiedot eivät katoa edes pariston ollessa tyhjä. Mittausväli voidaan asettaa 1 minuutin ja 24 tunnin välille. Paristojen kestoikä >1 vuosi (mittausväli 15 min., 25 °C). Aikaa säästävä ja intuitiivinen tietojen lukeminen USB-C:n kautta. Ammattimainen ohjelmisto, jossa on Excel-vientitoiminto loggerin ohjelmointia ja tietojen analysointia varten sekä kirjaus PDF-muodossa. Myös suhteellisen kosteuden mittaus ja tallennus.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Mukana seinäpidin, 2 paristoa nro 081560, koko CR2032, kalibrointiprotokolla.

Tekninen kuvaus

Pituus	60 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Leveys	38 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Mittausalue - lämpötila	-20 - 70 °C
Virheraja, suhteellinen kosteus	±3 %
Korkeus	18,5 mm
Tarkkuus lämpötila	±0,5 °C
Kalibrointi	I6
IP-suojaluokka	IP 20
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Mittausalue, suhteellinen kosteus	0 - 100 %
Liitäntä	Bluetooth®-liitäntä
Laitemuisti	16000 mittausarvoa
Tuotetyyppi	Tiedonkeruulaite

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/474203-174H>