

**Weldon-istukka, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302420 16
GTIN	4250122600275
Tuoteluokka	36E

Kuvaus**Malli:**

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	63 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	16
kierre M	M16
Kokonaispituus L	156 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ulko-Ø D	48 mm
Sovitin	SK 40
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/302420-16>
