

**Teräsnauhamitta, valkoinen kehyksessä, nauhan pituus: 100m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	464500 100
GTIN	4007368004035
Tuoteluokka	46M

Kuvaus**Malli:**

Kotelo: Rikkoutumaton muovikotelo, jossa on Softfinish-pinta. Kotelossa kiinnitysasento kampea ja vetokahvaa varten. Muutettavissa vasenkätiselle sopivaksi.

Kehys: Kevytmetallikehys, kuulalaakeroitu pikakelaus ja koteloa vasten taitettava kampi.

Nauha: Patentoitu nauhan alkupää, **Flextop-päällyste**. Nauhan pinnoite, joka on läpinäkyvää ja erittäin joustavaa muovia, estää nauhan murtumisen alkupäästä.

Valkoinen teräsnauhamitta. Karkaistu nauha, fosfaattipinnoite korroosionsuojana, kulumisen kestävä keinohartsipinnoite. Selkeä luettavuus. Koko pituudella mm-jako.

Koot 20 ja 30 suorassa kehyksessä, koko 50 / koko 100 V-kehyksessä.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavilla pituus 100 m tai tuumajako tai asteikon alku tyyppiä B/C.

Tekninen kuvaus

Nauhan väri	valkoinen
nauhan pituus	100 m
Kokonaispituus	430 mm
Kehyksen leveys	200 mm
Standardi	EG II
Kotelon korkeus	42 mm

Asteikon alun tyyppi	A
Nauhan leveys	13 mm
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/464500-100>