

**Garant**

**Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ilman pituudensäätöruuvia,  
jäähdytiskanavareillä, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/14mm**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	302414 32/14
GTIN	4045197436245
Tuoteluokka	31A

## Kuvaus

### Malli:

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

**Ei** pituudensäätöruuvia, **lyhyt, jäähdytiskanavareillä**(ei voida sulkea).

### Käyttö:

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

### Huomautus:

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min<sup>-1</sup>.

## Tekninen kuvaus

Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Reiän Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Varren Ø d	32 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Tuotenimen määrite	L = 160 mm
Jäähdytiskanavan reikä	ei lukittava
Tuotetyyppi	Jatkokappale