



Nelikulmasorviterä, HSS Co 10, D×Pituus: 16X100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	295000 16X100
GTIN	4045197187512
Tuoteluokka	22E

Kuvaus

Malli:

Sorvin säästöterät suorilla, suorakulmaisilla päillä.

HSS Co 10 (10 % koboltti, 67 HRC).

Nelikulmaiset sorvinterät, DIN 4964, muoto B. Leveys: Toleranssi h12. Viistot päät.

Käyttö:

Sorvaukseen, avartamiseen, pistämiseen jne.; soveltuu erityisesti raaka-aineeksi muototerästen valmistamiseen.

Tekninen kuvaus

Pituus	100 mm
Nelikulmamitta D	16 mm
Lastuava aine	HSS Co 10
Tuotetyppi	Sorvausterä