

**Garant**

**Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/12mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	302410 25/12
GTIN	4045197435842
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

**Ei sis.** pituudensäätöruuvia, **lyhyt.**

**Käyttö:**

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

**Huomautus:**

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min<sup>-1</sup>.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø d	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Reiän Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Tuotenimen määrite	L = 160 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale