

Garant**Vaihdettava Master Mute -leikkauspää, vasen, DN.. kääntöterä****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265109 40/15
GTIN	4069515031806
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Sopii:**

Tärinää vaimentavat sisäSORVAUSPITIMEN varret nro 265060 – 265076.

Tekninen kuvaus

Aluslevy	269005 21
Terän koko	15 mm
Kiinnityisleuka	259038 21
Ruuvi kiinnityssalvalle	259021 8
Keskisiirto L ₃	27 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Ruuvi aluslevyille	269013 9
Sarja	Master Mute
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm

Kokonaispituus L	33 mm
varren Ø D _s	40 mm
Jäähdytyskanavien lukumäärä	3
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/265109-40/15>