

**Garant****Pieni jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova, KM, Tyyppi: AS0313****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546906 AS0313
GTIN	4069515032056
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm.

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø	3 mm
Pään pituus	13 mm
Sarja	Master Uni
Muodon kuvaus	Lieriö, jossa otsahammastus
Varren Ø	3 mm
Kokonaispituus	43 mm
Lastuava aine	KM
Litkä varsi	ei
Tuotetyyppi	jyrsintappi

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alu Mg	sopii rajoituksin
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	soveltuu
GG(G)	soveltuu
Uni	soveltuu