

Garant**Pieni jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova, KM, Tyyppi: C0613****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546906 C0613
GTIN	4069515032100
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Pään Ø	6 mm
Pään pituus	13 mm
Kokonaispituus	43 mm
Muodon kuvaus	Lieriö/pyöreä
Sarja	Master Uni
Varren Ø	3 mm
Lastuava aine	KM
Litkä varsi	ei
Tuotetyyppi	jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		