

Garant**Pieni jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova, KM, Tyyppi: D0302****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546906 D0302
GTIN	4069515032117
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Pään Ø	3 mm
Varren Ø	3 mm
Muodon kuvaus	pallo
Sarja	Master Uni
Pään pituus	2 mm
Kokonaispituus	40 mm
Lastuava aine	KM
Litkä varsi	ei
Tuotetyyppi	jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
--	-----------------	----------------------	------------------

Alu Mg	sopii rajoituksin
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	soveltuu
GG(G)	soveltuu
Uni	soveltuu