

**Garant****Pieni jyrsintappi GARANT Master Uni – keskikova, KM, Tyyppi: AS0613****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546906 AS0613
GTIN	4069515032063
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm.

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus	13 mm
Pään Ø	6 mm
Kokonaispituus	43 mm
Varren Ø	3 mm
Muodon kuvaus	Lieriö, jossa otsahammastus
Sarja	Master Uni
Lastuava aine	KM
Litkä varsi	ei
Tuotetyyppi	jyrsintappi

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		