

uvex**Suojakypärä uvex pronamic B-WR, Väri: WHITE****Tilaustiedot**

Tilausnumero	097706 WHITE
GTIN	4031101960074
Tuoteluokka	04U

Kuvaus**Malli:**

Pronamic tarkoittaa optimaalista suojausta (**protection**) ja dynamiikkaa (**dynamic**): Kevyt kypärän kuori on valmistettu HDPE:stä (High Density Polyethylene), ja siinä on **kolme säädettävää ilmanvaihtoaukkoa** maksimaalista ilmanvaihtoa varten. Optimoitu päähihnan muoto ja suuri niskatuki takaavat erittäin mukavan istuvuuden. Sovitinjärjestelmän kautta siihen voidaan yhdistää visiiri, kypäräkuulokkeet ja kypärälamppuja. **Kylmänkesto -30 °C** ja suojaus metalliroiskeilta (MM).

- **6-pistevyönauha**
- **30 mm Euroslot-kiinnitys**
- **Keinonahkainen hikinauha**
- **Suora muoto**
- **Kiertosuljin ja suuri niskatuki**

Käyttö:

Teollisuus, rakennustoiminta, asennus.

Standardi:

DIN EN 397

Tekninen kuvaus

Sarja	uvex pronamic
-------	---------------

Väri	valkoinen
Koko	51 - 65 cm
Paino	406 g
Leveyden säätö	Kiertosuljin
Kypärän ominaisuudet	Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sulan metallin roiskeilta
Kypärän kuoren materiaali	HDPE
Standardi	DIN EN 397
Tuotetyyppi	Suojakypärä