



OZ-kiristysholkki-istukka, SK 50, Kiinnitysalue: 4-32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302462 4-32
GTIN	4250122600060
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Kuulalaakeroitu kiristysmutteri.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6388 mukaisiin OZ-kiristysholkkeihin, muoto A ja B.

Erikoistarvike:

OZ-kiristysholkkit nro. 309540 – 309560, sarja nro 309562 (tyyppi 462 E) koolle 2 – 25, haka-avain nro 628400.

Tekninen kuvaus

sopiva haka-avain nro 628400	68/75
Varakiinnitysmutteri nro 309670	4 - 32
Kiinnitysalue	4 - 32 mm
Ulkonema A-mitta	73 mm
kierre M	M24
Kokonaispituus L	200 mm
Ulko-Ø D	72 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	4-32 mm
Sovitin	SK 50

Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 25 mm	309560 25
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309560 16
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
KiinnityspulttiMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 22 mm	309560 22
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 20 mm	309560 20
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
OZ-kiristysmutteri Kiristysistukan kiristysalue 4-32 mm	309670 4-32
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309560 14
KiinnityspulttiMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309560 10
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 18 mm	309560 18

OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309560 12
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 32 mm	309560 32
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 30 mm	309560 30
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 28 mm	309560 28
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Haka-avainjossa nokka Mutterin ulko-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50