

**Mahr****Digitaalinen mittakello kosketustoiminnolla Mitta-asteikko 0,0005 mm.,  
Mittausalue: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434315 50
GTIN	4059192066369
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö ja integroitu toleranssinäyttö (mittausarvojen näytöllä tai ilman).

Karkaistu lasinen etulevy, jossa on **kulumattomat kosketusnäppäimet**, 3 PRESET-arvoa, värillinen LED-näyttö toleranssitilan mukaan.

**Toiminto:**

PRESET, toleranssi, ABS (näyttö voidaan nollata menettämättä PRESET-viitettä), kerroin (mittausvälin kerroin), LOCK-toiminto (näppäinlukko valikossa). Tiedonsiirto mahdollista. IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvedisuojusta) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumiselta, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

**Erikoistarvike:**

Datakaapeli nro 498941.

**Tekninen kuvaus**

Kotelon Ø	58,4 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kalibrointi	C1
IP-suojausluokka	IP 42
Rungon paksuus	35,8 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Lukema valittavissa	0,0005 mm
Lukema valittavissa	0,00002 tuuma
Mittausvoima	1,25–2,70 N
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,007 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Silmukka mittakellon takakannessa	ei
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-rajapinta
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello