

**Mahr****Digitaalinen mittakello kosketustoiminnolla ja i-wi Asteikkojako 0,0001 mm.,  
Mittausalue: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434660 25
GTIN	4059192066536
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Huipputarkka digitaalinen mittakello, erittäin suuri numeronäyttö ja integroitu toleranssinäyttö, jossa käytetään selkeitä, värillisiä LED-valoja ja näytön symboleja mittauservojen luokittelua varten. Karkaistu lasinen etuosa, jossa on kulumattomat kosketusnäppäimet, näyttö käännettävissä 280°.

Kaksisuuntainen datalähtö ja integroitu langaton i-wi-järjestelmä mittaustietojen helppoon ja langattomaan siirtoon mihin tahansa tietokoneeseen.

**Toiminto:**

PRESET (3 arvoa), toleranssi- ja varoitusrajat (3 toleranssia), värillinen LED-näyttö tilasta riippuen: Hyvä / hylky / jälkikäsitteily / varoitusrajat, ABS (näyttö voidaan nollata menettämättä PRESET-viitettä), kerroin (mittausvälin kerroin), LOCK-toiminto (yleinen näppäinlukko valikossa), DATA (tiedonsiirto) / HOLD (nykyisen mittauservon jäädyttäminen). IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojuattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumiselta, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR2450.

**Erikoistarvike:**

Datakaapeli nro 498941.

## Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	58,4 mm
IP-suojaluokka	IP 42
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,0024 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema valittavissa	0,0001 mm
Lukema valittavissa	0,00001 tuuma
Mittausvoima	0,65 – 1,15 N
Mittausalue	0 - 25 mm
Rungon paksuus	35,8 mm
Kalibrointi	C1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Silmukka mittakellon takakannessa	ei
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Numerokorkeus	11 mm
Liitäntä	USB-rajapinta
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
Esiasetustoiminto	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

## Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/434660-25>

