



Digitaalinen mittakello kosketustoiminnolla ja i-wi Asteikkojako 0,0001 mm., Mittausalue: 12,5mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 434661 12,5 |
| GTIN | 4059192066710 |
| Tuoteluokka | 43A |

Kuvaus

Malli:

Huipputarkka digitaalinen mittakello, erittäin suuri numeronäyttö ja integroitu toleranssinäyttö, jossa käytetään selkeitä, värillisiä LED-valoja ja näytön symboleja mittauservojen luokittelua varten. Karkaistu lasinen etuosa, jossa on kulumattomat kosketusnäppäimet, näyttö käännettävissä 280°.

Kaksisuuntainen datalähtö ja integroitu langaton i-wi-järjestelmä mittaustietojen helppoon ja langattomaan siirtoon mihin tahansa tietokoneeseen.

Dynaamiset mittaustoiminnot (MAX / MIN/ MAX-MIN):

- **Pyörinnän ja tasaisuuden tarkistamiseen tai kääntöpisteen hakuun.**
- **Lisäästeikonäyttö, joko viivaosoitin tai dynaaminen palkki.**

Toiminto:

PRESET (3 arvoa), toleranssi- ja varoitusrajat (3 toleranssia), värillinen LED-näyttö tilasta riippuen: Hyvä / hylky / jälkikäsitteily / varoitusrajat, ABS (näyttö voidaan nollata menettämättä PRESET-viitettä), kerroin (mittausvälin kerroin), LOCK-toiminto (yleinen näppäinlukko valikossa), DATA (tiedonsiirto) / HOLD (nykyisen mittauservon jäädyttäminen). IP42: Suojaus viivastosta tulevalta vedeltä (tippuvesisuojuattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumiselta, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR2450.

Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498941.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Rungon paksuus | 35,8 mm |
| Kalibrointi | C1 |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2450 |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| Lukema valittavissa | 0,0001 mm |
| IP-suojausluokka | IP 42 |
| Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) | 0,0018 mm |
| Kiinnitysvarren Ø h6 | 8 mm |
| Lukema valittavissa | 0,00001 tuuma |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Mittausvoima | 0,65 – 0,90 N |
| Mittausalue | 0 - 12,5 mm |
| Kotelon Ø | 58,4 mm |
| Silmukka mittakellon takakannessa | ei |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa |
| Numerokorkeus | 11 mm |
| Liitântä | Digimatic-liitântä |
| Liitântä | USB-rajapinta |
| Liitântä | MAHR i-wi -radiojärjestelmä |
| Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä |
| Esiasetustoiminto | kyllä |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Tuotetyyppi | mittakello |

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/434661-12,5>
