

**Mahr****Digitaalinen mittakello kosketustoiminnolla Mitta-asteikko 0,0005 mm.,  
Mittausalue: 12,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434306 12,5
GTIN	4059192066734
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö ja integroitu toleranssinäyttö. Lisäksi analoginen asteikonäyttö, jossa toleranssirajat.

Karkaistu lasinen etulevy, jossa on kulumattomat kosketusnäppäimet, 3 PRESET-arvoa, värillinen LED-näyttö toleranssitilan mukaan.

**Erityisesti vertailevia 2-pisteisiä sisä- ja ulkomittauslaitteita varten**, joilla määritetään käännepiste.

**Toiminto:**

PRESET, toleranssi, ABS (näyttö voidaan nollata menettämättä PRESET-viitettä), kerroin (mittausvälin kerroin), LOCK-toiminto (näppäinlukko valikossa). Tiedonsiirto mahdollista. IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojuattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumiselta, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

**Erikoistarvike:**

Datakaapeli nro 498941.

## Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C1
Lukema valittavissa	0,00002 tuuma
Mittausvoima	0,65–0,90 N
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kotelon Ø	58,4 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
IP-suojaluokka	IP 42
Rungon paksuus	35,8 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema valittavissa	0,0005 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,004 mm
Silmukka mittakellon takakannessa	ei
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-rajapinta
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

## Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/434306-12,5>