



**Digitaalinen mittakello kosketustoiminnolla Mitta-asteikko 0,0005 mm.,
Mittausalue: 12,5mm**



Tilaustiedot

Tilausnumero	434304 12,5
GTIN	4059192066604
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö ja integroitu toleranssinäyttö. Lisäksi analoginen asteikonäyttö, jossa toleranssirajat.

Karkaistu lasinen etulevy, jossa on kulumattomat kosketusnäppäimet, 3 PRESET-arvoa, värillinen LED-näyttö toleranssitilan mukaan.

Dynaamiset mittaustoiminnot (MAX / MIN / MIN-MAX): Pyörinnän ja tasaisuuden tarkistamiseen tai kääntöpisteen hakuun.

Toiminto:

PRESET, toleranssi, ABS (näyttö voidaan nollata menettämättä PRESET-viitettä), kerroin (mittausvälin kerroin), LOCK-toiminto (näppäinlukko valikossa). Tiedonsiirto mahdollista. IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvedisuojaus) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumiselta, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

Erikoistarvike:

Datakaapeli nro 498941.

Tekninen kuvaus

Mittausvoima	0,65–0,90 N
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema valittavissa	0,00002 tuuma
IP-suojausluokka	IP 42
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Lukema valittavissa	0,0005 mm
Rungon paksuus	35,8 mm
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,004 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Kalibrointi	C1
Kotelon Ø	58,4 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Silmukka mittakellon takakannessa	ei
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-rajapinta
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/434304-12,5>